


苏州格劳兰净化设备有限公司


地址: 江苏省张家港市鹿苑南林经济开发区 网址: www.filterair.cn 电话: 0512-58536632 传真: 0512-58536639 直拨: 13962220200

振动清灰除尘器



全自动机械振动清灰除尘设备

产品概述和工作原理




振动清灰除尘器在欧美国家很早问世,是一种性能稳定,应用非常广泛的除尘设备。设备自带布袋过滤器,风机和振动清灰机构。布袋在清灰时,电动机运转,通过机械振动机构把布袋表面的粉尘振落。由于不需要用压缩空气清洁过滤器,所以设备设资和运行成本非常低廉。

传统振动清灰除尘器在风机完全停止后清灰,如果风机长时间运行,布袋上的粉尘大量聚集, 会造成阻力加大,甚至把布袋完全阻塞。我公司改进了传统的清灰方式,使用全自动控制振动电机 的运行。针对不同的粉尘类型使用不同的清灰方案,有效地避免了布袋阻力增大和阻塞的问题。

我公司振动清灰除尘器畅销欧美国家,得到了国家客户的一致好评。我们的设备不仅可以过滤较细粉尘(如打磨,抛光),也可过滤较大粉尘(如木工);可以间歇地运行,也可以长时间可靠地运行。产品不仅在工业领域广泛使用,还用于科研院所和学校等。

主要部件



产品特点

- 布袋使用机械振动清灰,不需要昂贵的压缩空气,大大缩小了投资和使用成本
- 标配风机消音箱体,运行安静,噪音不超 75 分贝
- 最大过滤面积 110 平方米,最大处理风量 19800CMH
- 长期全自动无故障运行,性能可靠
- 风机箱体既可以安装在设备顶部,也可以独立安装在地面
- 设备既可室内安装,也可以室外安装
- 可适用于易燃易爆粉尘过滤
- 根据使用工况可灵活配置设备部件

典型应用

应用行业:

- 木工,医药,食品,化工,塑料,橡胶加工
- 喷砂, 打磨, 粉末混合, 粉末罐装, 粉末输送设备

型号及参数

型号	滤袋数量	过滤面积	处理风量	进风口尺寸	集灰筒
Z10	1 PC	10 M2	2400 CMH	Dia:200mm	1
Z20	1 PC	20 M2	3600 CMH	Dia:250mm	1
Z30	1 PC	30 M2	5400 CMH	Dia:300mm	1
Z40	1 PC	40 M2	7200 CMH	Dia:350mm	1
Z50	2 PCS	50 M2	9000 CMH	Dia:400mm	1
Z60	2 PCS	60 M2	10800 CMH	Dia:450mm	1
Z 70	2 PCS	70 M2	12600 CMH	Dia:500mm	1
Z80	2 PCS	80 M2	14400 CMH	Dia:350mm*2	2
Z90	2 PCS	90 M2	16200 CMH	Dia:350mm*2	2
Z100	2 PCS	100 M2	18000 CMH	Dia:400mm*2	2
Z110	2 PCS	110 M2	19800 CMH	Dia:400mm*2	2

设备标配部件

- 布袋箱体
- 布袋检修门
- 风琴式滤袋
- 滤袋锁紧机构
- 风机
- 风机消音箱体
- 风机检修门
- 压差表

- 振动电机
- 设备控制柜
- 支撑机构
- 灰斗
- 插板阀
- 集灰筒
- 粉末喷涂

设备选配部件

- 独立风机箱体
- 防爆口

- 压差报警
- 环氧喷漆